

Garant**GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, $\varnothing D$ / aantal snijkanten Z: 32/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213056 32/5
GTIN	4062406566593
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Freessysteem voor hoge voedingen voor **kleinere bewerkingsdiameters** en **grotere toepassingsdieptes**. Bijzonder **effectief dankzij een groot aantal snijkanten**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Technische beschrijving

$\varnothing D_2$	29 mm
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Opnamedraad M	M16
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	62 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	24,4 mm
Serie	Power Q

Inwendige koeling	ja
Rampinghoek α_{\max}	0,82 graden
Aantal snijkanten Z	5
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	58 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	32 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1 mm
geschikte wisselplaat	ANGX10T308ZE.R
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees