

Garant

GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 35/5mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	213056 35/5
GTIN	4062406566609
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Freessysteem voor hoge voedingen voor **kleinere bewerkingsdiameters** en **grotere toepassingsdieptes**. Bijzonder **effectief dankzij een groot aantal snijkanten**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Technische beschrijving

Ø D ₃	29 mm
Aantal snijkanten Z	5
geschikte wisselplaat	ANGX10T308ZE.R
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	64 mm
Rampinghoek α _{max}	0,73 graden
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	68 mm
Serie	Power Q

Ramplinglengte L voor α_{\max}	27,4 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	35 mm
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Inwendige koeling	ja
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Opnamedraad M	M16
Helicoïdaal frezen a_p	1 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees