

Garant

GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 66/8mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	213058 66/8
GTIN	4062406566784
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Freessysteem voor hoge voedingen voor **kleinere bewerkingsdiameters** en **grotere toepassingsdieptes**. Bijzonder **effectief dankzij een groot aantal snijkanten**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	126 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	130 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	20 graden
Ramplinglengte L voor α _{max}	58,4 mm

Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Aantal snijkanten Z	8
Helicoïdaal frezen a_p	1 mm
Inwendige koeling	ja
geschikte wisselplaat	ANGX10T308ZE.R
Rampinghoek α_{max}	0,34 graden
$\varnothing D_3$	60 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	66 mm
Opnameboring- \varnothing	22 mm
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees