

Mitutoyo

**Zwenktaster, tastarmlengte 15,2 mm, Meetbereik per richting / behuizings-Ø:
0,1/40mm**

**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 436281 0,1/40 |
| GTIN | 4946368676104 |
| Artikelklasse | 44A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarhouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.

2/1000-aflezing.

Mitutoyo – Edelsteengelagerd meetwerk met meetkogel van HM. Ongevoelig voor magnetische velden.

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van paralleliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

Inclusief spandoorn Ø 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Aflezing | 0,002 mm |
| Meetkogel-Ø | 2 mm |
| Totale afwijkingsmarge f_{tot} | 4 µm |
| Meetwaarde-omkeerbereik f_u | 2 µm |
| Opspannschacht-Ø h6 | 8 mm |
| Behuizing-Ø | 40 mm |
| Meetbereik in elke richting | 0,1 mm |
| Zwenkbereik | 2×110 graden |
| Afwijkingsmarge f_e | 3 µm |
| Meetkracht | 0,15 N |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Meettechniek | analoog |
| Verpakking | stevige box |
| Kalibratie | C5 |
| Producttype | Zwenktaster |

Dienstverlening

| | |
|---|---------------|
| KalibratieZwenktaster Type ANALOG | 023330 ANALOG |
| DAkKS-kalibratieZwenktaster Type ANALOG | 023340 ANALOG |