

**Accu-handcirkelzaag, Type: GKS18V68C****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078183 GKS18V68C
GTIN	3165140931786
Artikelklasse	03B

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachtige 18 V **accu-cirkelzaag met BITURBO-technologie.**

- **Geïntegreerde VAC-adapter voor eenvoudige bediening. Adapter 360° draaibaar.**
- **De best mogelijke ergonomie voor maximale controle en hoog comfort.**
- **Intelligente rem voor veilig stoppen met geminimaliseerde kick-back.**
- **Uitgerust met professioneel 18 V systeem voor lichte tot zware toepassingen.**

Levering:

Inclusief zaagblad, parallelle geleiding.

Opmerking:

Cirkelzaagbladen vindt u onder 583920.

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851 en nr. 073866 e.v.

Technische beschrijving

Accuspanning	18 V
Gewicht	4,7 kg
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Zaagblad-boring-Ø	30 mm
Accutype	Lithium-ion

Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Gewicht zonder accu	3,8 kg
Maximaal toerental	6250 min ⁻¹
Energievoorziening	Accuvoeding
Zaagblad-Ø	190 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Maximale snijdiepte 90°	57 mm
Aantal inbegrepen accu's	0
Fabrikantnummer	GKS 18V-68 C
Uitvoering	Handcirkelzaag
Producttype	Zaag

Accessoires

Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V	073851 B18
Cirkelzaagbladexpert for Aluminium Blad-Ø D 190 mm	583920 190
Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V	073854 B18
Acculader Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Acculader Type GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Acculader Type 1880CV	073866 1880CV
Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V	073853 B18
Cirkelzaagblad metaal, wisseltand met afschuininguniverseel Blad-Ø D 190 mm	584095 190
Cirkelzaagblad hout, wisseltanduniverseel Blad-Ø D 190 mm	584075 190