



Hoekfrees 90° MEV, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 20/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	226400 20/2
GTIN	4960664914043
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendementfrees met nieuw ontwikkelde driehoekige wisselplaat voor het hoek- en spiebaanfrezen en ramping met geringere snijkrachten en verhoogde stabiliteit.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Afkoppellengte L_1	26 mm
Schacht-Ø D_s h6	16 mm
Snijkant-Ø D_c	20 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	35 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	38 mm
Maximale snijdiepte $a_{p max}$	6 mm
Rampinglengte L voor α_{max}	14,25 mm
Rampinghoek α_{max}	0,8 graden
Totale lengte L_{totaal}	110 mm
geschikte wisselplaat	TOMT060508
Aantal snijkanten Z	2
Ø D_3	15 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef Type 1	229723 1
--------------------	----------