



Hoekfrees 90° MEV, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 20/2Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	226400 20/2L
GTIN	4960664914197
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendementfrees met nieuw ontwikkelde driehoekige wisselplaat voor het hoek- en spiebaanfrezen en ramping met geringere snijkrachten en verhoogde stabiliteit.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	150 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	38 mm
geschikte wisselplaat	TOMT060508
Rampinglengte L voor α_{max}	14,25 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	35 mm
Rampinghoek α_{max}	0,8 graden
Maximale snijdiepte $a_{\text{p max}}$	6 mm
Aantal snijkanten Z	2
Wisselplaatschroef	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	20 mm
Afkoppellengte L_1	40 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef Type 1	229723 1
--------------------	----------