



Hoekfrees 90° MEV, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 40/5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	226400 40/5
GTIN	4960664914104
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendementfrees met nieuw ontwikkelde driehoekige wisselplaat voor het hoek- en spiebaanfrezen en ramping met geringere snijkrachten en verhoogde stabiliteit.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D_s h6	32 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	78 mm
Totale lengte L_{totaal}	150 mm
geschikte wisselplaat	TOMT060508
Rampinghoek α_{max}	0,33 graden
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	75 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	34,25 mm
Snijkant-Ø D_c	40 mm
Wisselplaatschroef	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Afkoppellengte L_1	50 mm
Maximale snijdiepte $a_{p max}$	6 mm
Aantal snijkanten Z	5
Ø D_3	35 mm

Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef Type 1	229723 1
--------------------	----------