



Hoekfrees 90° MEV, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/2Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	226400 32/2L
GTIN	4960664914210
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendementfrees met nieuw ontwikkelde driehoekige wisselplaat voor het hoek- en spiebaanfreesen en ramping met geringere snijkrachten en verhoogde stabiliteit.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	200 mm
Schacht-Ø D_s h6	32 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	6 mm
Aantal snijkanten Z	2
geschikte wisselplaat	TOMT060508
Rampinghoek α_{max}	0,44 graden
Ramplinglengte L voor α_{max}	26,25 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	59 mm
Afkoppellengte L_1	65 mm
Wisselplaatschroef	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	62 mm
Snijkant-Ø D_c	32 mm
Ø D_3	27 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef Type 1	229723 1
--------------------	----------