



## Hoekfrees 90° MEV, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/2Lmm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	226400 25/2L
GTIN	4960664914203
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Hoogrendementfrees met nieuw ontwikkelde driehoekige wisselplaat voor het hoek- en spiebaanfreesen en ramping met geringere snijkrachten en verhoogde stabiliteit.

### Technische beschrijving

Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	19,25 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\max}$	48 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
Afkoppellengte $L_1$	50 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	25 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	170 mm
Ramplinghoek $\alpha_{\max}$	0,6 graden
geschikte wisselplaat	TOMT060508
Snijkant-Ø $D_c$	25 mm
Wisselplaatschroef	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\min}$	45 mm
Aantal snijkanten Z	2
Ø $D_3$	20 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht

Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Spanschroef Type 1	229723 1
--------------------	----------