



## Hoekfrees 90° MEV, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 50/5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	226400 50/5
GTIN	4960664914111
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Hoogrendementfrees met nieuw ontwikkelde driehoekige wisselplaat voor het hoek- en spiebaanfreesen en ramping met geringere snijkrachten en verhoogde stabiliteit.

### Technische beschrijving

Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	44,25 mm
Afkoppellengte $L_1$	40 mm
Snijkant-Ø $D_c$	50 mm
Ramplinghoek $\alpha_{\max}$	0,26 graden
Schacht-Ø $D_s$ h6	32 mm
geschikte wisselplaat	TOMT060508
Wisselplaatschroef	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\min}$	95 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	120 mm
Aantal snijkanten Z	5
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\max}$	98 mm

Ø D <sub>3</sub>	45 mm
Schachuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Spanschroef Type 1	229723 1
--------------------	----------