



Hoekfrees 90° MEV, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	226400 25/3
GTIN	4960664914067
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendementfrees met nieuw ontwikkelde driehoekige wisselplaat voor het hoek- en spiebaanfreesen en ramping met geringere snijkrachten en verhoogde stabiliteit.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
geschikte wisselplaat	TOMT060508
Schacht-Ø D_s h6	20 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	19,25 mm
Ramplinghoek α_{\max}	0,6 graden
Totale lengte L_{totaal}	120 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	48 mm
Afkoppellengte L_1	29 mm
Snijkant-Ø D_c	25 mm
Wisselplaatschroef	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	45 mm
Ø D_3	20 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef Type 1	229723 1
--------------------	----------