



Hoekfrees 90° MEV, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	226400 32/4
GTIN	4960664914098
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendementfrees met nieuw ontwikkelde driehoekige wisselplaat voor het hoek- en spiebaanfreesen en ramping met geringere snijkrachten en verhoogde stabiliteit.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	32 mm
Rampinglengte L voor α_{max}	26,25 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	59 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	62 mm
Aantal snijkanten Z	4
Maximale snijdiepte $a_{p max}$	6 mm
Afkoppellengte L_1	32 mm
Wisselplaatschroef	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
geschikte wisselplaat	TOMT060508
Rampinghoek α_{max}	0,44 graden
Totale lengte L_{totaal}	130 mm
Ø D_3	27 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef Type 1	229723 1
--------------------	----------