

**Hoekfrees 90° MEV, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 40/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	226420 40/5
GTIN	4960664914272
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendementfrees met nieuw ontwikkelde driehoekige wisselplaat voor het hoek- en spiebaanfrezen en ramping met geringere snijkrachten en verhoogde stabiliteit.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
geschikte wisselplaat	TOMT060508
Opnameboring-Ø	16 mm
Aantal snijkanten Z	5
Ramplinglengte L voor α_{\max}	34,25 mm
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	78 mm
Snijkant-Ø D_c	40 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	75 mm

Wisselplaatschroef	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Rampinghoek α_{\max}	0,33 graden
$\varnothing D_3$	35 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef Type 1	229723 1
--------------------	----------