

**Hoekfrees 90° MEV, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 20/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	226410 20/3
GTIN	4960664914234
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendementfrees met nieuw ontwikkelde driehoekige wisselplaat voor het hoek- en spiebaanfrezen en ramping met geringere snijkrachten en verhoogde stabiliteit.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L_{totaal}	30 mm
Rampinghoek α_{max}	0,8 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	38 mm
geschikte wisselplaat	TOMT060508
Opnamedraad M	M10
Ramplinglengte L voor α_{max}	14,25 mm
Wisselplaatschroef	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	35 mm
Maximale snijdiepte $a_{\text{p max}}$	6 mm
Snijkant- $\varnothing D_{\text{c}}$	20 mm
$\varnothing D_3$	15 mm

Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef Type 1	229723 1
--------------------	----------