



Hoekfrees 90° MEV, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	226410 32/4
GTIN	4960664914258
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendementfrees met nieuw ontwikkelde driehoekige wisselplaat voor het hoek- en spiebaanfreesen en ramping met geringere snijkrachten en verhoogde stabiliteit.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	TOMT060508
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	59 mm
Ramplinglengte L voor α _{max}	26,25 mm
Ramplinghoek α _{max}	0,44 graden
Opnamedraad M	M16
Maximale snijdiepte a _{p max}	6 mm
Totale lengte L _{totaal}	40 mm
Aantal snijkanten Z	4
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	62 mm
Wisselplaatschroef	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Snijkant-Ø D _c	32 mm
Ø D ₃	27 mm

Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

Accessoires

Spanschroef Type 1	229723 1
--------------------	----------