

**Garant****NPT-ruimer 1:16, NPT: 1/16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	162650 1/16
GTIN	4067263912217
Artikelklasse	110

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor het <strong>voorbereiden van conische NPT-schroefdraad</strong>. Gespiraliseerde uitvoering, met cilindrische schacht en vierkant.

**Technische beschrijving**

Snijlengte $L_c$	17 mm
kleine $\varnothing D_3$	5,95 mm
Schacht-vierkant $\square$	4,9 mm
Totale lengte L	70 mm
Aantal snijkanten Z	6
Schacht- $\varnothing D_s$	6 mm
grote $\varnothing D_2$	7 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Conusverhouding	1:16
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Phillips-bit

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		