

**Hoekfrees 90° MEV, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	226420 32/4
GTIN	4960664914265
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendementfrees met nieuw ontwikkelde driehoekige wisselplaat voor het hoek- en spiebaanfrezen en ramping met geringere snijkrachten en verhoogde stabiliteit.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
Opnameboring-Ø	16 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	62 mm
Snijkant-Ø D_c	40 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	59 mm
Rampinghoek α_{\max}	0,44 graden
Aantal snijkanten Z	4
Ramplinglengte L voor α_{\max}	26,25 mm
Totale lengte L_{totaal}	35 mm
Wisselplaatschroef	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)

geschikte wisselplaat	TOMT060508
Ø D ₃	27 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef Type 1	229723 1
--------------------	----------