

**Hoekfrees 90° MEV, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	226410 25/3
GTIN	4960664914241
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendementfrees met nieuw ontwikkelde driehoekige wisselplaat voor het hoek- en spiebaanfrezen en ramping met geringere snijkrachten en verhoogde stabiliteit.

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	45 mm
geschikte wisselplaat	TOMT060508
Totale lengte L _{totaal}	35 mm
Rampinghoek α _{max}	0,6 graden
Aantal snijkanten Z	3
Wisselplaatschroef	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Maximale snijdiepte a _{p max}	6 mm
Ramplinglengte L voor α _{max}	19,25 mm
Snijkant-Ø D _c	32 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	48 mm
Opnamedraad M	M12
Ø D ₃	20 mm

Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

Accessoires

Spanschroef Type 1	229723 1
--------------------	----------