

 steinel**Accu heteluchtpistool 18V, Type: 066611****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078322 066611
GTIN	4007841066611
Artikelklasse	07E

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte accu heteluchtpistool mobile heat MH 5 biedt vier toepassings specifieke programma's. Luchthoeveelheid in zes standen digitaal regelbaar (tot 300 l/min).

Levering:

Accu-heteluchtpistool inclusief 1x 18V/8,0 Ah accu, lader en koffer.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – nr. 073890.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	MH5
Wattage	2200 W
Luchttemperatuur	50 - 500 °C
Aantal inbegrepen accu's	1
Energievoorziening	Accuvoeding
Accuspanning	18 V

Verpakking	Transportkoffer
Luchtvolumestroom	300 l/min
Uitvoering	Assortiment
Gewicht	660 g
Accucapaciteit	8 Ah
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Producttype	Heteluchtpistool, HE 20-600

Accessoires

op accu Type CAS-8	078327 CAS-8
Lader Type ASC145	078328 ASC145
Lader Type ASC55	078328 ASC55