



Draaimomenttester voor momentschroevendraaiers 'SmartCheck USB', Maximaal draaimoment: 10Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	654656 10
GTIN	4018754324842
Artikelklasse	60N

Omschrijving

Uitvoering:

Variabel en flexibel draaimoment meetapparaat dankzij draaibaar display en basisbehuizing. Horizontale en verticale montage mogelijk. De display en het toetsenbord met folie zijn spatwaterdicht en de behuizing is gemaakt van stootvast kunststof. **Micro-USB-interface** voor de **gegevensexport** en de stroomvoorziening. Met geheugenruimte voor 250 meetwaarden. 3 toepassingsmodi: meelopende weergave (**Track**), **knikpuntherkenning (First-Peak)**, **weergave piekwaarde (Peak-Hold)**.

Maateenheden: Nm, lbfft, lbf_{in}.

- **Robuust.** De geïntegreerde optische en akoestische overbelastingsbeveiliging zorgt voor een lange levensduur.
- **Precies.** Een weergaveafwijking van slechts $\pm 1\%$ garandeert uiterst betrouwbare meetgegevens.
- **Startklaar.** Dankzij de geïntegreerde opnemer met een groot meetbereik kan direct van start worden gegaan.
- **Flexibel.** SmartCheck kan vrijwel overal worden geplaatst. Of het nu gaat om horizontale of verticale montage - de doordachte bevestigingspunten, de compacte constructie en de draaibare display maken alles mogelijk.
- **Individueel.** Drie bedrijfsmodi (Trak, First Peak, Peak Hold) en drie maateenheden (N·m, ft·lb, in·lb) zijn beschikbaar. Het gewenste draaimoment en de toleranties voor de beoordeling van de meetwaarde kunnen individueel worden opgegeven.

- **Onafhankelijk. Voor gebruik op werkplekken zonder eigen contactdoos. Naast het klassieke bedrijf via een netadapter is ook batterijvoeding mogelijk.**
- **Draaibaar. SmartCheck kan optimaal worden ingesteld voor de individuele gezichtshoek. Want niet alleen de display, maar ook displayhouder en basisdeel zijn 180° draaibaar.**
- **Maximaal 200 gegevensrecords kunnen worden opgeslagen. Inclusief datum en tijdstempel.**
- **Gegevensexport en optionele stroomvoorziening via micro-USB-interface.**
- **Documentatiesoftware gratis downloaden.**

Voordeel:

Compacte en variabele draaimomenttester. Werkt via netadapter of op batterij.

Toepassing:

Instellen en controleren van **momentschroevendraaiers en momentsleutels** met of zonder schaal.

Levering:

Inclusief netadapter en software SmartCheck USB voor de overdracht van waarden en het aanmaken van een testcertificaat. In stevige kunststof koffer.

Opmerking:

Geschikte bluetooth-module verkrijgbaar via eShop (nr. 52110222).

Technische beschrijving

Afreesinstrument breedte	120 mm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±1 %
maximaal draaimoment	10 Nm
Gewicht	5,21 kg
Afreesinstrument diepte	167 mm
Meetbereik	1 - 10 Nm
Vierkantopname	1/4 inch
Energievoorziening	Netvoeding
Afreesinstrument hoogte	124 mm
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Aansluiting	USB-aansluiting
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	O4
Producttype	Draaimomenttester

Dienstverlening

Kalibratie aan beide zijden Draaimomenttester / -sensor Maximaal draaimoment 400/2 Nm	020140 400/2
DAkS-kalibratie aan beide zijden draaimomenttester / - sensor Maximaal draaimoment 1000/2 Nm	020150 1000/2
DAkS-kalibratie aan beide zijden draaimomenttester / - sensor Maximaal draaimoment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2