

 steinel**Accu heteluchtpistool 18V, Type: 063993****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078323 063993
GTIN	4007841063993
Artikelklasse	07E

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte accu heteluchtpistool mobile heat MH 5 biedt vier toepassings specifieke programma's. Luchthoeveelheid in zes standen digitaal regelbaar (tot 300 l/min).

Levering:

Variant zonder accu en zonder lader, koffer.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – nr. 073890.

Technische beschrijving

Accuspanning	18 V
Wattage	2200 W
Verpakking	Transportkoffer
Luchttemperatuur	50 - 500 °C
Luchtvolumestroom	300 l/min
Aantal inbegrepen accu's	0

Energievoorziening	Accuvoeding
Fabrikantnummer	MH5
Gewicht	660 g
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Producttype	Heteluchtpistool, HE 20-600

Accessoires

Lader Type ASC55	078328 ASC55
op accu Type CAS-8	078327 CAS-8
Lader Type ASC145	078328 ASC145