



## Crimptang voor adereindhulzen, Voor draaddoorsnede: 16mm<sup>2</sup>



### Bestelgegevens

Bestelnummer	729467 16
GTIN	4062406566838
Artikelklasse	72B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.

Exacte **parallelpersing** met synchroon aangedreven persbekken. **Zeskantkrimping** volgens DIN = ruimtebesparend. Persvorm volgens DIN 46228.

### Technische beschrijving

Voor draaddoorsnede	0,08 - 6 mm <sup>2</sup>
Voor draaddoorsnede	10 - 16 mm <sup>2</sup>
totale lengte	190 mm
Norm	DIN 46228
Producttype	Krimptang