

**TOMT 060508ER-GM, PR1535, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	226436 INOX
GTIN	4960664914326
Artikelklasse	25A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Verbeterde spaanafvoer met unieke spaanbrekerconstructie van de wisselplaten. De maximale axiale spaanhoek van 17° zorgt voor geringe snijkrachten.

**Toepassing:**

De GM-geometrie is de beste keuze voor de algemene bewerking.

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	TOMT 060508ER-GM
Voeding $f_z$	0,08 - 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijanten	3
Hoekradius	0,8 mm
Type	INOX
Soort	PR1535
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		