

**TOMT 060508ER-SM, PR1525, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	226433 ST1400
GTIN	4960664914012
Artikelklasse	25A

Omschrijving**Uitvoering:**

Verbeterde spaanafvoer met unieke spaanbrekerconstructie van de wisselplaten. De maximale axiale spaanhoek van 17° zorgt voor geringe snijkrachten.

Toepassing:

De SM-geometrie is de beste keuze voor geringere snijkrachten.

Hoekradius: 0,8 mm

ISO-code wisselplaat: KOMET® Wisselplaat

Voeding f_z : 0,08 - 0,2 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z	0,08 - 0,2 mm
Hoekradius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	3
ISO-code wisselplaat	KOMET® Wisselplaat
Type	ST1400

Soort	PR1525
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		