

**TOMT 060508ER-SM, CA6535, Type: S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	226445 S
GTIN	4960664914036
Artikelklasse	25A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Verbeterde spaanafvoer met unieke spaanbrekerconstructie van de wisselplaten. De maximale axiale spaanhoek van 17° zorgt voor geringe snijkrachten.

**Toepassing:**

De SM-geometrie is de beste keuze voor geringere snijkrachten.

Hoekradius: 0,8 mm

ISO-code wisselplaat: TOMT 060508ER-SM

Voeding  $f_z$ : 0,08 - 0,15 mm

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	TOMT 060508ER-SM
Voeding $f_z$	0,08 - 0,15 mm
Aantal wisselingen/snijanten	3
Type	S

Soort	CA6535
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	40 m/min	S
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		