

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitale binnensneltaster Met lange tastarmen, Meetbereik: 13-43mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438979 13-43
GTIN	2050002053182
Artikelklasse	46Q

Omschrijving**Uitvoering:**

1 Vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. **Digitale weergave van de absolute waarde.**

Door het invoeren van **presetwaarden** kunnen vanuit een willekeurige waarde de afwijkingen worden bepaald.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 2 batterijen nr. 081561 maat LR3, gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Datakabeladapter nr. 498954 gr. A2; datakabel nr. 497440; draadloze adapter nr. 498954 gr. A5.

Technische beschrijving

Maximale tastarmlengte L (meetdiepte)	127 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,005 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,002 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,02 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,01 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,05 mm

Numerieke resolutie omschakelbaar	0,001 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Maximale groefdiepte	6,5 mm
Meetbereik	13 - 43 mm
Maximale afwijking	0,04 mm
Herhalingsnauwkeurigheid	0,02 mm
Minimale groefbreedte	2 mm
HM-tasterkogel-Ø	1,3 mm
Meetkracht	1,2 - 1,7 N
IP-klasse	IP 67
Aantal inbegrepen batterijen	2
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Bluetooth-interface
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	C7
Producttype	Binnensneltaster

Dienstverlening

KalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023450 S
DAkkS-kalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023460 S

Accessoires

Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965