

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitale binnensneltaster Met lange tastarmen, Meetbereik: 50-80mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438979 50-80
GTIN	2050002053205
Artikelklasse	46Q

Omschrijving**Uitvoering:**

1 Vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. **Digitale weergave van de absolute waarde.**

Door het invoeren van **presetwaarden** kunnen vanuit een willekeurige waarde de afwijkingen worden bepaald.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 2 batterijen nr. 081561 maat LR3, gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Datakabeladapter nr. 498954 gr. A2; datakabel nr. 497440; draadloze adapter nr. 498954 gr. A5.

Technische beschrijving

Meetkracht	1,3 - 1,8 N
Aantal inbegrepen batterijen	2
Maximale afwijking	0,04 mm
Minimale groefbreedte	2,5 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,005 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,01 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,001 mm

Numerieke resolutie omschakelbaar	0,05 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,002 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,02 mm
Herhalingsnauwkeurigheid	0,02 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Maximale groefdiepte	8,5 mm
HM-tasterkogel-Ø	2 mm
Meetbereik	50 - 80 mm
IP-klasse	IP 67
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte)	127 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Bluetooth-interface
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	C7
Producttype	Binnensneltaster

Dienstverlening

DAkS-kalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023460 S
KalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023450 S

Accessoires

Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975