



## Led-acculamp 0-variant zonder accu, 18 V, Type: M18HOSALC



### Bestelgegevens

Bestelnummer	073211 M18HOSALC
GTIN	4058546340490
Artikelklasse	07A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Robuuste Li-ion-acculampen met hoge lichtsterkte.

- **Zeer robuuste 18 V led-schijnwerper met statief.**
- **Schokbestendige schijnwerperknop met 3 afzonderlijke en individueel verstelbare led-modules.**
- **Hybride voedingsbron: werkt met een 18V accu of met kabel.**
- **Geïntegreerde M18™ acculader en 2,1 A USB-lader.**

#### Functie:

IP34: er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 2,5$  mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

#### T.b.v.:

Milwaukee 18 V accu's (nr. 073816 MB18 en 073827 MB18).

#### Levering:

**acculamp zonder accu en zonder lader.**

### Technische beschrijving

IP-klasse	IP 34
ATEX-zone	geen
Energievoorziening	Accuvoeding
Lichtstroom stand 2	4000 lm
Brandduur stand 2	5 h
Gewicht inclusief accu	11100 g
Aantal inbegrepen accu's	0
Accutype	Lithium-ion
Lichtbron	LED-lamp
Accuspanning	18 V
Lichtstroom	6000 lm
Brandduur stand 3	10 h
Fabrikantnummer	M18 HOSALC-0
Lichtstroom stand 3	1700 lm
Productnaamattribuut	18 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Producttype	Werklamp