



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Telescoop-aanlegladder, Aantal treden: 9



Bestelgegevens

Bestelnummer	966096 9
GTIN	4031405407626
Artikelklasse	96Y

Omschrijving

Uitvoering:

Telescopische ladder van aluminium met stabiele bomen van driehoekige buizen, slijtvast geëloxeerd. 80 mm diepe, geribbelde **treden** en 2 opstapsporten (50 mm). Omgezette tredeboomverbinding. Trede-sportafstand 300 mm. Maximale belasting 150 kg. Comfortabele hoogteverstelling dankzij intuïtieve telescoopfunctie. Ingeschoven past de ladder in elke kofferruimte.

Norm:

DIN EN 131.

Technische beschrijving

Gewicht	10,2 kg
Aantal treden	9
Materiaal	Aluminium
Breedte	470 mm
Diepte van sport / trede	85 mm

Opstapje uitvoering	trap
Ladderlengte uitgeschoven	3 m
Ladderlengte ingeschoven	0,76 m
Werkhoogte ca.	3,8 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Aanlegladder