



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Telescoop-aanlegladder, Aantal treden: 13**Bestelgegevens**

Bestelnummer	966096 13
GTIN	4031405407619
Artikelklasse	96Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Telescopische ladder van aluminium met stabiele bomen van driehoekige buizen, slijtvast geëloxeerd. 80 mm diepe, geribbelde **treden** en 2 opstapsporten (50 mm). Omgezette tredeboomverbinding. Trede-sportafstand 300 mm. Maximale belasting 150 kg. Comfortabele hoogteverstelling dankzij intuïtieve telescoopfunctie. Ingeschoven past de ladder in elke kofferruimte. Inclusief klaptraverse (los meegeleverd).

Norm:**DIN EN 131.****Technische beschrijving**

Materiaal	Aluminium
Diepte van sport / trede	85 mm
Ladderlengte uitgeschoven	4,1 m
Breedte dwarssteun	0,89 m
Werkhoogte ca.	4,9 m

Aantal treden	13
Ladderlengte ingeschoven	0,93 m
Gewicht	17,6 kg
Breedte	565 mm
Opstapje uitvoering	trap
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Aanlegladder