

JEPSON POWER

HM-cirkelzaagblad Drytec® Ø 320×25,4 mm, Aantal tanden: 72**Bestelgegevens**

Bestelnummer	078242 72
GTIN	4260052466957
Artikelklasse	07E

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-uitgerust cirkelzaagblad voor nauwkeurige snedes.

- **Arbeidsveiligheid: Dunwandig, trillingsarm, minder geluid.**
- **Zeer hoge standtijden.**
- **Hoge snedekwaliteiten.**
- **5 x naslijpen mogelijk.**
- **Universeel toepasbaar voor staal, kunststoffen, non-ferrometalen (niet nr. 078236).**

Opmerking:

Andere speciale zaagbladen, bijv. voor aluminium, RVS zijn op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Aantal tanden optimaal voor	Materiaaldikte 2,5 – 4 mm
Snedebreedte B	2,2 mm
Aantal tanden	72
Geschikt voor	078234 gr. 8320
Producttype	Cirkelzaagblad

