



Accu-reciprozaag, Type: M18FSZ



Bestelgegevens

Bestelnummer	078220 M18FSZ
GTIN	4058546344702
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

Milwaukee accu-reciprozaag voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen.

- **Elektronica voor traploze slagregeling en overbelastingsbeveiliging.**
- **Gereedschapsloos FIXTEC-zaagbladsnelwisselsysteem.**

Accu-reciprozaag.

- **De nieuwste generatie van de borstelloze POWERSTATE™-motor voor meer efficiëntie.**
- **Een gepatenteerde koppelingsbescherming voorkomt schokkende bewegingen van de machine bij blokkeren van het zaagblad.**
- **Regelbare zachte aanloop voor maximale controle en snelheid.**
- **Gereedschapsloos FIXTEC-zaagbladsnelwisselsysteem.**
- **Kantel- en verstelbare zaagschoen maakt optimalisatie van de snijstand mogelijk.**

Levering:

Variant in HD-box **zonder accu, zonder lader.**

Opmerking:

Reciprozaagbladen vindt u vanaf nr. 588600.

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders onder nr. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Accuvoeding
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Aantal pendelbewegingen	0 - 3000 min ⁻¹
Accuspanning	18 V
Slaglengte	32 mm
Accutype	Lithium-ion
Accucapaciteit	5 Ah
Gewicht	8 kg
Fabrikantnummer	M18 FSZ
Aantal inbegrepen accu's	0
Bijzonderheid	FIXTEC, LED
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Maximale vibratie volgens EN	9,9 m/s ²
Producttype	Zaag

Accessoires

Li-ion-systeem M18B5 Accutype MB18	073816 MB18
AccustartersetHigh Output™ Type M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Li-ion-accuHigh Output™ Accutype MHB12	073811 MHB12
Li-ion-systeem M18B2 Accutype MB18	073827 MB18
AccustartersetHigh Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8
AccustartersetHigh Output™ Accutype M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Li-ion-accuHigh Output™ Accutype MHB3	073808 MHB3
Li-ion-accuHigh Output™ Accutype MHB55	073809 MHB55
Li-ion-accuHigh Output™ Accutype MHB8	073810 MHB8
AccustartersetHigh Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Accustarterset Type M18NRG5	073839 M18NRG5

