

Ansell**Handschoenen, paar HyFlex® 11-819 ESD, Handschoenmaat: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094354 8
GTIN	10076490614031
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

HyFlex® 11-819 ESD. Perfecte combinatie van draagcomfort, beweegbaarheid van de vingers en ESD-/touchscreen-compatibiliteit. Product dat tegen elektrostatische ontlading beschermt. Als onderdeel van de aardingsketting kan het ook in omgevingen met explosiegevaar worden gedragen. Met Dermatest® dermatologisch getest, Öko-Tex-gecertificeerd.

Norm:

EN 16350

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.

Technische beschrijving

Beschermingscategorie	Categorie II
-----------------------	--------------

Handschoentype	Universele handschoenen
Handschoenmaat	8
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	Geschikt voor touchscreens
Handschoeneigenschap	latexvrij
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
EN 388	3121A
Dragermateriaal	Nylon spandex
Coating	Nitrilschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Lengte	195 mm
Kleur	blauw
Gewicht	16,6 g
Breitechnologie	18G
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Materiaal	Nitrilschuim
Snijbeschermingsklasse	A
Producttype	Universele handschoenen