

**Accu- / netradio, Type: M12RCDAB****Bestelgegevens**

Bestelnummer	073960 M12RCDAB
GTIN	4058546325107
Artikelklasse	03L

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste, spatwaterdichte (IP54) bouwplaatsradio voor net- en accuvoeding. Accu-/netradio met laadfunctie. DAB+, AM- en FM-tuner.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief netkabel, 2 bufferbatterijen, AUX-aansluitkabel, zonder accu's.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen accu's	0
Frequentiebereik	Radiofrequentie FM
Frequentiebereik	Radiofrequentie AM
Frequentiebereik	Radiofrequentie DAB
Hoogte	386 mm

Breedte	155 mm
Lengte	523 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Batterijvoeding
Gewicht	1,9 kg
Fabrikantnummer	M12RCDAB+-0
Accuspanning	12 V
IP-klasse	IP 54
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Producttype	Radio

Accessoires

Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-ion-systeem M18B5 Accutype MB18	073816 MB18
Acculader Type M1218C	073840 M1218C