


Garant**Wisselplaat voor het graveren, HB7525, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217229 UNI
GTIN	4062406569044
Artikelklasse	21Y

Omschrijving

Wisselplaat voor het graveren UNI Voeding f: 0,008 - 0,03 mm

Technische beschrijving

Voeding f	0,008 - 0,03 mm
Type	UNI
Soort	HB7525
Tophoek	90 graden
W_{min}	0,25 mm
W_{max}	1,8 mm
t_{max}	0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het graveren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	50 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	20 m/min	P
GG(G)	geschikt	80 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		