

RUNPOTEC
HPI KABELNZEHSPEZIALIST**Multifunctionele camera RC2, Sondelengte: 30m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	814878 30
GTIN	9120045475562
Artikelklasse	86A

Omschrijving**Uitvoering:**

Multifunctionele camera voor visuele controle op moeilijk toegankelijke plaatsen. Compatibel met alle RUNPOTEC producten met RTG Ø 6 mm, zoals PowerRex (nr. 814868), Runposticks (nr. 814877), Runpo1 (nr. 814865) en kabeltrekveer glasvezel (nr. 814882).

- **3,5 inch TFT LCD-kleurendisplay; focus afstand 30 mm – 80 mm.**
- **Camerakop met 345.000 pixels (640x480); beeldhoek 64°.**
- **6x led geïntegreerd in camerakop.**
- **Beschermklasse IP 67 (camerakop en kabel).**
- **230 V of accuvoeding.**

Toepassing:

Ideaal voor lege buizen (vanaf binnen-Ø 14 mm), zwevende plafonds, schachtkanalen en kanalen onder de vloer, onderhouds- en installatiecontroles.

Levering:

1 Runpocam RC2 met **kabel (30 m)** incl. spoel in systeemkoffer, resp. 1 2-voudige USB-laadstekker 230 V en 12 V (motorvoertuigen), 1 USB-kabel 3 m, 1 led-accu-hoogrendementlamp 320 lumen incl. laadkabel, 1 micro memory card 8 GB, 1 Runpoglijder met frontdraad, 1 systeemglijder, 1 magneetvangset, 1 verbindingsschroefdraad SET RTG Ø 6 mm, 1 vanghaak, 1 flexibel opzetstuk 12 cm, 1 schroefdraadopzetstuk RC2.

Technische beschrijving

Cameraresolutie	640×480 px
Energievoorziening	Batterijvoeding
Energievoorziening	Accuvoeding
Beeldopeningshoek	64 graden
Sondelengte	30000 mm
Displaymaat	3,5 inch
Serie	RC2
Weergave	LCD
Sonde-Ø	13 mm
Producttype	Endoscoop