

**Accucirkelzaag, Type: M18FMCS66****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078207 M18FMCS66
GTIN	4058546325077
Artikelklasse	03L

Omschrijving**Uitvoering:**

Accu-metaalcirkelzaag 66 mm.

- **Grote metaalspaanverzamelaar vangt bij het snijden de ontstane resten op en biedt de vereiste zichtbaarheid.**
- **Dankzij droogsnijtechnologie is snel, schoon en braamvrij metaalsnijden mogelijk.**

Levering:

Inclusief M12-18FC lader, transportkoffer.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en startersets nr. 073814 en nr. 073839 e.v. Zie voor geschikt cirkelzaagblad nr. 584075 e.v.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Accuvoeding
Maximale vibratie volgens EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Accucapaciteit	12 Ah
Maximaal toerental	4000 min^{-1}

Aantal inbegrepen accu's	1
Fabrikantnummer	M18FMCS66-121C
Maximale snijdiepte 90°	66 mm
Uitvoering	Handcirkelzaag
Gewicht	7,5 kg
Accutype	Lithium-ion
Accuspanning	18 V
Zaagblad-boring-Ø	16 mm
Zaagblad-Ø	203 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type HB 18 V
Producttype	Zaag

Accessoires

Cirkelzaagblad hout, wisseltanduniverseel Blad-Ø D 190 mm	584075 190
Cirkelzaagblad hout, wisseltanduniverseel Blad-Ø D 350 mm	584075 350
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Cirkelzaagblad hout, wisseltanduniverseel Blad-Ø D 210 mm	584075 210
Cirkelzaagblad hout, wisseltanduniverseel Blad-Ø D 160 mm	584075 160
Cirkelzaagblad hout, wisseltanduniverseel Blad-Ø D 230 mm	584075 230
Cirkelzaagblad hout, wisseltanduniverseel Blad-Ø D 300 mm	584075 300
Acculader Type M18DFC	073840 M18DFC
Acculader Type M1418C6	073840 M1418C6
Li-ion-accuHigh Output™ Accutype MHB12	073811 MHB12

Cirkelzaagblad hout, wisseltand universeel Blad-Ø D 250 mm	584075 250
Accustarterset High Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Acculader Type M1218SC	073840 M1218SC