

Garant**XNEX 040308, HB7635, Type: INOX**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215198 INOX
GTIN	4062406569921
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaten met 3 snijkanten. Krachtige materialen voor **zeer hoge proceszekerheid**.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,1 mm
Type	INOX
Hoekradius	0,8 mm
Plaatdikte S	3.18 mm
ISO-code wisselplaat	XNEX 040308
Soort	HB7635
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm

Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	190 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		