

**KERN****Precisieweegschaal, type FCB, Maximaal weegbereik: 30000g****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479512 30000
GTIN	4045761202665
Artikelklasse	47D

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Omschakelbaar van netstroom op batterijen. Auto-Off na 3 minuten.**
- **Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd extern justeergewicht op aanvraag).**
- **Aantallen: Referentie-aantallen instelbaar op 5, 10, 25, 50 stuks. Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.**
- **Receptuur: gescheiden opslag van tarragewicht en ingrediënten (netto totaal).**

KERN Universal Port (KUP): maakt de aansluiting mogelijk van externe KUP-interface-adapters, zoals RS-232 of USB voor het uitwisselen van gegevens en besturingscommando's, zonder installatie-inspanning.

Tweede display aan de achterzijde van de weegschaal.

**Levering:**

Inclusief netadapter 230 V/50 Hz, beschermhoes.

**Accessoires:**

Batterij nr. 081561 maat 6LR61; interne accu op aanvraag. Signaalkabel, printer op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Diepte	323 mm
Reproduceerbaarheid	0,2 g

Breedte	270 mm
Afmetingen weegplateau	253×227 mm
Insteltijd	3 s
Aflezing	0,2 g
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Batterijvoeding
Stuksgewicht minimaal	2 g
Maximaal weegbereik	0 - 30000 g
Hoogte	110 mm
Fabrikantnummer	FCB
Nettogewicht	2,6 kg
Lineariteit	±0,6 g
Kalibratie	K2
Producttype	Precisieweegschaal

## Dienstverlening

DAkkS-kalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50	027710 50
KalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50 kg	027700 50