



Veiligheidsjack voor lassers PROBAN, koningsblauw, Confectiemaat DE: 102



Bestelgegevens

Bestelnummer	091595 102
GTIN	4050274859350
Artikelklasse	09Y

Omschrijving

Uitvoering:

De **klassieke**, eenkleurige beschermende kleding voor lassers is bijzonder **robuust** en combineert een hoog **draagcomfort** met een **goede ademing**. De kleding garandeert een bescherming tegen hitte, vonken en lasspetters. Bovendien beschikt de serie over de vlamwerende eigenschappen die ook na herhaalde wasbeurten behouden blijven. Toepassingsgebieden: staalfabrieken, metaalverwerkende industrie, lassers, installatietechniek, gieterij.

Het jack PROBAN® beschikt over een omslagkraag als halsafsluiting en heeft een zoom op de mouwen met naar binnen verborgen drukknopen, die ook instelbaar is. De normen kunnen aan de hand van pictogrammen als vlamvertragend direct borduurwerk op de linker zijzak worden afgelezen.

- **Borst- en binnenzakken.**
- **Twee verstevigde zijzakken met klep en blinde drukknopsluiting.**
- **Sluiting met blinde drukknopen aan beide zijden.**

Norm:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1**
- **EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1**

Opmerking:

Op aanvraag is de serie met het textielgewicht 470g/m² gecertificeerd volgens EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1 leverbaar. Of in een lichtere variant met 320g/m² getest volgens EN 11611, klasse 1, A1 en EN 11612 A1, B1, C1. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.

Technische beschrijving

Geslacht	Heren
Confectiemaat DE	102
Materiaalsamenstelling	100% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid	380 g/m ²
Wassen	60 °C Bonte was
Kleding conform	DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen
Kleding conform	DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Kleur	koningsblauw
Producttype	Veiligheidsjack voor lassers