



## Veiligheids Amerikaanse overall voor lassers PROBAN, koningsblauw, Confectiemaat DE: 66



### Bestelgegevens

Bestelnummer	091599 66
GTIN	4050274860257
Artikelklasse	09Y

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De **klassieke**, eenkleurige beschermende kleding voor lassers is bijzonder **robuust** en combineert een hoog **draagcomfort** met een **goede ademing**. De kleding garandeert een bescherming tegen hitte, vonken en lasspetters. Bovendien beschikt de serie over de vlamwerende eigenschappen die ook na herhaalde wasbeurten behouden blijven. Toepassingsgebieden: staalfabrieken, metaalverwerkende industrie, lassers, installatietechniek, gieterij.

De Amerikaanse overall PROBAN® is door de elastische overallschouderband met klemgespen zeer comfortabel. Bij de onderrug is er nog meer bescherming dankzij een hoog gesneden nierbescherming. De instapmogelijkheden aan de zijkant moeten met knopen worden versteld.

- **Twee zijzakken.**
- **Een verstevigde bovenstuk-, duimstok- en achterzak met klep en blinde drukknoopsluiting.**
- **Splitverwerking met blinde knoopsluiting.**

#### Norm:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1**
- **EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1**

#### Opmerking:

Op aanvraag is de serie met het textielgewicht 470g/m<sup>2</sup> gecertificeerd volgens EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1 leverbaar. Of in een lichtere variant met 320g/m<sup>2</sup> getest volgens EN 11611, klasse 1, A1 en EN 11612 A1, B1, C1. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.

Kleding conform: DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte

## Technische beschrijving

Geslacht	Heren
Confectiemaat DE	66
Materiaalsamenstelling	100% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid	380 g/m <sup>2</sup>
Wassen	60 °C Bonte was
Kleding conform	DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen
Kleding conform	DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Kleur	koningsblauw
Producttype	Veiligheidsbroek voor lassers