



Compacte acculintzaag, Type: M12FBS64



Bestelgegevens

Bestelnummer	078202 M12FBS64
GTIN	4058546346324
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, krachtige FUEL™-acculintzaag met borstelloze POWERSTATE™-motor voor mobiel zagen met verbeterde hanteerbaarheid.

- Eenvoudig en zonder gereedschap wisselen van lintzaag.
- Traploos regelbare bandsnelheid met snelheidsschakelaar.
- Robuuste metalen constructie, metalen haak.
- Led-verlichting van het zaagsnedegebied.

Levering:

inclusief 2× M12 B4 accu, lader, transportkoffer.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en accessoires nr. 073816 en 073809. Geschikte lintzagen op aanvraag.

Technische beschrijving

Lintzaag lengte	776 mm
Gewicht	3,2 kg

Accuspanning	12 V
Bandsnelheid	0 - 116 m/min
Accucapaciteit	4 Ah
Energievoorziening	Accuvoeding
Maximale snijdiepte 90°	64 mm
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Fabrikantnummer	M12FBS64
Accutype	Lithium-ion
Lintzaag breedte	13 mm
Verpakking	Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type HB 12 V
Producttype	Zaag

Accessoires

Accustarterset Type M12NRG4	073839 M12NRG4
Li-ionsysteem M12B4 Accutype MB12	073815 MB12
Acculader Type M1218SC	073840 M1218SC
Li-ion-systeem M12B6 Accutype MB12	073829 MB12
Li-ionsysteem M4B2/M12B2 Accutype MB12	073814 MB12