

**Buizenslijper, Type: 722275****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077715 722275
GTIN	4014586895871
Artikelklasse	03F

Omschrijving**Uitvoering:**

Buizenslijper met hoge snelheid en **extreem hoge afnamecapaciteit**. Ideaal voor de **bewerking van buizen en bochten** – reinigen, verwijderen van aanloopkleuren, slijpen van lasnaden tot aan polijstvoorbereiding en polijsten tot spiegelglad. Toerentalbereik voor schuur-, vlies- en polijstbanden variabel instelbaar. **verbeterde bandgeleiding**. Voor edelstalen pijpen pijp-Ø 8–80 mm.

Levering:

Schuurbanden 2 × 10 stuks 20 × 815 mm P120/P180, 2 × 10 stuks 40 × 815 mm P120/P180, 5 stuks vliesbanden 20 × 820 mm zeer fijn, kunststof gereedschapskoffer.

Opmerking:

Schuurbanden vindt u vanaf nr. 558011.

Verpakking: Transportkoffer

Fabrikantnummer: RS 17-70 E

Wattage: 1700 W

Bandbreedte: 20; 40 mm

Bandlengte: 815 mm

Bewerkbare buis-Ø: 8 - 80 mm

Gewicht: 4,2 kg

Technische beschrijving

maximale bandsnelheid	22 mm/s
-----------------------	---------

Maximale vibratie volgens EN	4,1 m/s ²
Bewerkbare buis-Ø	8 - 80 mm
Bandlengte	815 mm
Gewicht	4,2 kg
Bandbreedte	20; 40 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Wattage	1700 W
Fabrikantnummer	RS 17-70 E
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Buizenslijper