

**Garant****Hoekfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215176 32/5
GTIN	4062406569990
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Het hoekfreessysteem voor **traploos schouderfreesen**. De compacte wisselplatafmeting zorgt voor **enorme stabiliteit** bij een extra groot aantal snijkanten voor **maximale productiviteit**.

**Opmerking:**

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 1,2** met steel nr. **674252 gr. 7IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	110 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Aantal snijkanten Z	5
Wisselplaatschroevenset	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	2 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	50 mm
geschikte wisselplaat	XNEX 040308
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden

Freestoepping	Ramping
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 1	219878 1
--	----------