

Garant**Hoekfrees 90°, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/5mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215178 32/5
GTIN	4062406570118
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Het hoekfreesysteem voor **traploos schouderfreesen**. De compacte wisselplatafmeting zorgt voor **enorme stabiliteit** bij een extra groot aantal snijkanten voor **maximale productiviteit**.

Opmerking:

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 1,2** met steel nr. **674252 gr. 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Aantal snijkanten Z	5
Wisselplaatschroevenset	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
geschikte wisselplaat	XNEX 040308
Snijkant-Ø D _c	32 mm
Totale lengte L _{totaal}	40 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Opnamedraad M	M16
Maximale snijdiepte a _{p max}	2 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 1	219878 1
--	----------