

Garant**Hoekfrees 90°, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 20/3mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215178 20/3
GTIN	4062406570095
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Het hoekfreessysteem voor **traploos schouderfreesen**. De compacte wisselplatafmeting zorgt voor **enorme stabiliteit** bij een extra groot aantal snijkanten voor **maximale productiviteit**.

Opmerking:

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 1,2** met steel nr. **674252 gr. 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	30 mm
$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
geschikte wisselplaat	XNEX 040308
$\varnothing D_2$	17,7 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	2 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	20 mm
Opnamedraad M	M10
Aantal snijkanten Z	3
Wisselplaatschroevenset	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Schachtuitvoering	met schroefdraad

Instelhoek κ	90 graden
Freestoeppassing	Ramping
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 1	219878 1
--	----------