

Garant**Hoekfrees 90°, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215182 32/6
GTIN	4062406570163
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Het hoekfreesysteem voor **traploos schouderfreesen**. De compacte wisselplatafmeting zorgt voor **enorme stabiliteit** bij een extra groot aantal snijkanten voor **maximale productiviteit**.

Opmerking:

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 1,2** met steel nr. **674252 gr. 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Aantal snijkanten Z	6
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
geschikte wisselplaat	XNEX 040308
Opnameboring-Ø	16 mm

Snijkant-Ø D _c	32 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 1	219878 1
--	----------