



Frontgrijptang gezwart, Totale lengte: 200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	705991 200
GTIN	4003773087243
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale, extra slanke kopvorm voor moeilijk bereikbare plaatsen. **Doorgestoken scharnier** (= dubbele geleiding) en beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Tandfijnverstelling via geveerde drukknop, 5-voudig verstelbaar voor het nauwkeurig aanpassen van de grijpwidthte. Frontgrijp- en zijgrijpfunctie. Tang grijs gefosfateerd, kop gepolijst, tanden bovendien inductief gehard (ca. 61 HRC).

Grepen met kunststof bekleed.

Toepassing:

Veilig frontaal grijpen ook van vlakke werkstukken dankzij driepunts-aanzet. Grijpen, vastdraaien en losdraaien ook van veredelde schroefkoppen en versleten bouten en schroeven.

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed.

Technische beschrijving

totale lengte	200 mm
Beveiliging tegen afklemmen	ja
Bekbreedte	11 mm
Aantal standen fijninstelling	5
Spanwidthte voor pijpen	7/8 inch
Spanwidthte voor zeskant	22 mm
Zelfklemmend	ja
Beklengte	27 mm

Fabrikantnummer	TwinGrip
Uitvoering bekken	3-punts-aanzet
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Chroom-vanadium-electrostaal
Producttype	Pijpgriptang