



Kracht-zijsnijtang, verchromd VDE-geïsoleerd, met borgoog, Totale lengte: 200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	706051 200
GTIN	4003773081494
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Tang met borgoog voor aanbrenging van een valbeveiliging. Borgoog vast aan beklede greep vastgelast, dynamisch belastbaar tot 3 m valhoogte.

Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Toepassing:

Voor gebruik in hoogbouw, diepbouw, gebouwonderhoud, industrieel klimmen, dakdekkerij, standbouw enz.

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed.

Opmerking:

Andere uitvoeringen en maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit harde draad tot Ø	3 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	2,5 mm
totale lengte	200 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	4,2 mm
Materiaal	Chroom-vanadium-electrostaal
Oppervlak	verchromd

Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	ja
met inschakelbare openingsveer	nee
met openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang